



X 线胶片（简化版）

（货号：W030-1-1）

【试剂组成】

品牌	产品	规格	备注
Kodak	柯达 X 光胶片	5×7 英寸	Western 实验用 X-OMAT BT X 光胶片

【产品简介】

柯达 X-OMAT BT 胶片是一种 T-Grain 感光胶片，它具备高对比度和更优良的冲洗特性，可以提高杰出的图像质量。

诊断信息在细节里——展现

改良的操作特性，消除负密度瘢痕和更少伪影，可提高诊断信心。

更高的稳定性，使柯达 X-OMAT BT 胶片可以在冲洗时间、温度改变时维持感光速度，提供更一致的结果和更高的图像质量。

高级上层对比（视觉适应性对比）提供细节的更完善视觉。

提供影像冷色调，提高影像清晰度。

改进对压力的敏感度，减少洗片机辊轴在胶片上留下痕迹的可能性。

高光泽，最大化感知对比度和分辨率。

更多便利、更少成本

改善胶片冲洗烘干后的干燥性，减少停拍时间和重摄，同时节省您的成本。

适用于自动和手动冲洗，您只需要购买一种类型的胶片，就可以在各种情况和应用中进行处理。

和现有的适当感蓝增干屏兼容——这意味着转换成柯达 X-OMAT BT 胶片是轻而易举和直截了当的事，不需要购买任何新的设备。

降低对显影剂污染的灵敏度，将重摄减少并提高效率。

可以减少套药补充是 T-Grain 感光乳剂技术的另一贡献。

更稳定的处理

柯达 X-OMAT BT 感蓝胶片可以在各类冲洗条件中维持优良的感光速度——为你节省时间和昂贵的重摄。

更具弹性

柯达 X-OMAT BT 胶片可用于您当前的柯达感蓝增感屏和片盒，以及其他制造商的适当增感屏，降低您的成本和提高敏的便利。

更节省成本

柯达 X-OMAT BT 胶片适用于自动和手动冲洗，减少停拍时间和重摄。

